



CNMG 160612, Nuance: HBT020

Données de commande

N° commande	250221 HBT020
GTIN	4062406256272
Classe d'article	22D

Description

CNMG 160612 HBT020 Nuance: HBT020
 Brise-copeaux: PR
 Prof. coupe a_p : 1,8 - 6 mm
 Avance f: 0,2 - 0,6 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	PR
Avance f	0,2 - 0,6 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Application principale	P

Prof. coupe a_p	1,8 - 6 mm
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Revêtement	TiCN
Nuance	HBT020
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	1,2 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage