




DNMG 110404, Nuance: HBT020



Données de commande

N° commande	250666 HBT020
GTIN	4062406256296
Classe d'article	22D

Description

DNMG 110404 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PF

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 330 m/min

Description technique

Brise-copeaux	PF
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Nuance	HBT020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 m/min
Application principale	P
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	DNMG 110404
Type de produit	Plaquette pour tournage