

**DNMG 110408, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	250781 HBT020
GTIN	4062406256371
Classe d'article	22D

Description

DNMG 110408 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 0,8 - 5 mm

Avance f: 0,1 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 280 m/min

Description technique

Brise-copeaux	PM
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,45 mm/tr
Revêtement	TiCN
Type d'outils	Carbure

Nuance	HBT020
Application principale	P
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 m/min
Code ISO plaquette	DNMG 110408
Prof. coupe a_p	0,8 - 5 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage