

**DNMG 110404, Nuance: HBT130****Données de commande**

N° commande	250780 HBT130
GTIN	4062406256340
Classe d'article	22D

Description

DNMG 110404 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,12 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 200 m/min

Description technique

Code ISO plaquette	DNMG 150608
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 m/min

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Revêtement	TiCN
Nombre de changements/dents	4
Nuance	HBT130
Type de produit	Plaquette pour tournage