


**DNMG 150604, Nuance: HBT130**

**Données de commande**

N° commande	250668 HBT130
GTIN	4062406256302
Classe d'article	22D

**Description**

DNMG 150604 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MF

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avance  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 220 m/min

**Description technique**

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2 mm
Revêtement	TiCN
Nuance	HBT130
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	MF
Avance f	0,15 - 0,45 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 220 m/min
Application principale	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage