

**DNMG 150604, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	250783 HBT020
GTIN	4062406256395
Classe d'article	22D

**Description**

DNMG 150604 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Avance f: 0,1 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 280 m/min

**Description technique**

Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 280 m/min
Application principale	P
Nuance	HBT020
Avance f	0,1 - 0,45 mm/tr
Brise-copeaux	PM
Type d'outils	Carbure

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,8 - 5 mm
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Revêtement	TiCN
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage