


**DNMG 150604, Nuance: HBT130**

**Données de commande**

N° commande	250783 HBT130
GTIN	4062406256388
Classe d'article	22D

**Description**

DNMG 150604 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,12 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 200 m/min

**Description technique**

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 200 m/min
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Brise-copeaux	MM
Revêtement	TiCN
Nuance	HBT130
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage