


TNMG 160404, Nuance: HBT130

Données de commande

N° commande	251414 HBT130
GTIN	4062406256630
Classe d'article	22D

Description technique

Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Brise-copeaux	MF
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Avance f	0,15 - 0,45 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage