


TNMG 160404, Nuance: HBT020

Données de commande

N° commande	251414 HBT020
GTIN	4062406256647
Classe d'article	22D

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	HBT020
Application principale	P
Revêtement	TiCN
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	6
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 m/min
Brise-copeaux	PF
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Code ISO plaquette	TNMG 160404

Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage