

**TNMG 160404, Nuance: HBT130****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 251564 HBT130 |
| GTIN | 4062406256654 |
| Classe d'article | 22D |

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Avance f | 0,12 - 0,45 mm/tr |
| Type d'outils | Carbure |
| Nombre de changements/dents | 6 |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 50 - 200 m/min |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 5 mm |
| Nuance | HBT130 |
| Brise-copeaux | MM |
| Application principale | M |
| Revêtement | TiCN |
| Code ISO plaquette | TNMG 160404 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |