


**TNMG 160408, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	251565 HBT020
GTIN	4062406256685
Classe d'article	22D

Description

TNMG 160408 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 0,8 - 5 mm

Avance f : 0,1 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 280 m/min

Description technique

Revêtement	TiCN
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HBT020
Nombre de changements/dents	6
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	TNMG 160408

Brise-copeaux	PM
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,45 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,8 - 5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage