

**VNMG 160408, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	251829 HBT020
GTIN	4062406256746
Classe d'article	22D

Description

VNMG 160408 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 0,8 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 280 m/min

Description technique

Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,45 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Code ISO plaquette	VNMG 160408

Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 m/min
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,8 - 4 mm
Brise-copeaux	PM
Revêtement	TiCN
Type de produit	Plaquette pour tournage