


**WNMG 080404, Nuance: HBT020****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 252094 HBT020 |
| GTIN             | 4062406256845 |
| Classe d'article | 22D           |

**Description**

WNMG 080404 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Avance f: 0,1 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 280 m/min

**Description technique**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Nombre de changements/dents | 6           |
| Nuance                      | HBT020      |
| Code ISO plaquette          | WNMG 080404 |
| Revêtement                  | TiCN        |
| Application principale      | P           |
| Type d'outils               | Carbure     |
| Prof. coupe $a_p$           | 0,8 - 5 mm  |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Condition de coupe                            | Légèrement intermittente |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 100 - 280 m/min          |
| Brise-copeaux                                 | PM                       |
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm                   |
| Avance f                                      | 0,1 - 0,45 mm/tr         |
| Classement finition/ébauche                   | Ebauche-Finition         |
| Type de produit                               | Plaquette pour tournage  |