


**WNMG 080404, Nuance: HBT130****Données de commande**

N° commande	252094 HBT130
GTIN	4062406256838
Classe d'article	22D

Description

WNMG 080404 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,12 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 200 m/min

Description technique

Nuance	HBT130
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nombre de changements/dents	6
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 m/min

Application principale	ZA
Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage