


WNMG 060408, Nuance: HBT020

Données de commande

N° commande	252093 HBT020
GTIN	4062406256821
Classe d'article	22D

Description

WNMG 060408 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 0,8 - 5 mm

Avance f: 0,1 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 280 m/min

Description technique

Application principale	P
Code ISO plaquette	WNMG 060408
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,8 - 5 mm
Nombre de changements/dents	6
Type d'outils	Carbure
Nuance	HBT020

Avance f	0,1 - 0,45 mm/tr
Revêtement	TiCN
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 m/min
Brise-copeaux	PM
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage