


WNMG 080408, Nuance: HBT020

Données de commande

N° commande	252095 HBT020
GTIN	4062406256869
Classe d'article	22D

Description

WNMG 080408 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 0,8 - 5 mm

Avance f: 0,1 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 280 m/min

Description technique

Code ISO plaquette	WNMG 080408
Brise-copeaux	PM
Revêtement	TiCN
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 m/min
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nuance	HBT020

Prof. coupe a_p	0,8 - 5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	6
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,1 - 0,45 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage