



CCMT 060204, Nuance: HBT020

Données de commande

N° commande	260084 HBT020
GTIN	4062406256913
Classe d'article	22D

Description technique

Type d'outils	Carbure
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,4 - 2 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HBT020
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 m/min
Brise-copeaux	PF
Code ISO plaquette	CC. T 060202

Nombre de changements/dents	2
Revêtement	TiCN
Type de produit	Plaquette pour tournage