


CCMT 09T304, Nuance: HBT130

Données de commande

N° commande	260086 HBT130
GTIN	4062406256920
Classe d'article	22D

Description

CCMT 09T304 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MF

Prof. coupe a_p : 0,1 - 1 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 220 m/min

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nuance	HBT130
Revêtement	TiCN
Application principale	ZA
Rayon d'angle	0,4 mm

Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Brise-copeaux	MF
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Prof. coupe a_p	0,1 - 1 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage