



## CCMT 120404, Nuance: HBT130



### Données de commande

N° commande	260088 HBT130
GTIN	4062406256944
Classe d'article	22D

### Description

CCMT 120404 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MF

Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Avance  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 220 m/min

### Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HBT130
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 220 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	MF
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Prof. coupe $a_p$	0,1 - 1 mm
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Revêtement	TiCN
Application principale	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage