



**CCMT 09T304, Nuance: HBT020**

**Données de commande**

N° commande	260211 HBT020
GTIN	4062406256999
Classe d'article	22D

**Description**

CCMT 09T304 HBT020 Nuance: HBT020  
 Brise-copeaux: PM  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Avance f: 0,12 - 0,3 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 280 m/min

**Description technique**

Brise-copeaux	PM
Revêtement	TiCN
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 280 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr

Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Nuance	HBT020
Type de produit	Plaquette pour tournage