


CCMT 120404, Nuance: HBT130

Données de commande

N° commande	260219 HBT130
GTIN	4062406257026
Classe d'article	22D

Description

CCMT 120404 HBT130 Nuance: HBT130
 Brise-copeaux: MM
 Prof. coupe a_p : 0,3 - 3 mm
 Avance f: 0,05 - 0,35 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 200 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	MM
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Revêtement	TiCN
Application principale	ZA
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Nuance	HBT130

Prof. coupe a_p	0,3 - 3 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage