


**CCMT 120404, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	260219 HBT020
GTIN	4062406257033
Classe d'article	22D

Description

CCMT 120404 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,12 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 280 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Application principale	P
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	TiCN

Brise-copeaux	PM
Nuance	HBT020
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage