

**DCMT 070204, Nuance: HBT130****Données de commande**

N° commande	260376 HBT130
GTIN	4062406257064
Classe d'article	22D

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Prof. coupe a_p	0,1 - 1 mm
Application principale	MF
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	MF
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	TiCN

Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Nuance	HBT130
Type de produit	Plaquette pour tournage