

**DCMT 070204, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	260376 HBT020
GTIN	4062406257071
Classe d'article	22D

**Description technique**

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	P
Brise-copeaux	PF
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 330 m/min
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Nuance	HBT020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Revêtement	TiCN
Prof. coupe $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage