

**DCMT 070204, Nuance: HBT130****Données de commande**

N° commande	260500 HBT130
GTIN	4062406257101
Classe d'article	22D

Description technique

Application principale	MF
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nuance	HBT130
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 m/min
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Revêtement	TiCN
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Brise-copeaux	MM

Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage