


**SCMT 120404, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	260793 HBT020
GTIN	4062406257439
Classe d'article	22D

**Description**

SCMT 120404 HBT020 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,12 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 280 m/min

**Description technique**

Brise-copeaux	PM
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 280 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Revêtement	TiCN

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HBT020
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Type de produit	Plaquette pour tournage