

**SCMT 120408, Nuance: HBT130****Données de commande**

N° commande	260795 HBT130
GTIN	4062406257446
Classe d'article	22D

Description

SCMT 120408 HBT130 Rayon d'angle: 0,8 mm
Nuance: HBT130
Brise-copeaux: MM
Prof. coupe a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avance f: 0,05 - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 200 m/min

Description technique

Application principale	M
Revêtement	TiCN
Nuance	HBT130
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Code ISO plaquette	SCMT 120408
Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	Carbure

Brise-copeaux	MM
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage