


**TCMT 110204, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	260966 HBT020
GTIN	4062406257477
Classe d'article	22D

Description

TCMT 110204 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PF

Prof. coupe a_p : 0,4 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 330 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,4 - 1,5 mm
Brise-copeaux	PF
Nombre de changements/dents	3
Revêtement	TiCN
Application principale	P
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 m/min
Code ISO plaquette	TCMT 110204
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nuance	HBT020
Type de produit	Plaquette pour tournage