


SCMT 120404, Nuance: HBT130

Données de commande

N° commande	260793 HBT130
GTIN	4062406257422
Classe d'article	22D

Description

SCMT 120404 HBT130 Rayon d'angle: 0,4 mm
 Nuance: HBT130
 Brise-copeaux: MM
 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avance f: 0,05 - 0,35 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 200 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 m/min
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Brise-copeaux	MM
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr

Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HBT130
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	TiCN
Type de produit	Plaquette pour tournage