


VCMT 160404, Nuance: HBT130

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 261388 HBT130 |
| GTIN | 4062406257682 |
| Classe d'article | 22D |

Description

VCMT 160404 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MF

Prof. coupe a_p : 0,1 - 1 mm

Avance f : 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 220 m/min

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 60 - 220 m/min |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Brise-copeaux | MF |
| Application principale | M |
| Code ISO plaquette | VCMT 160404 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Revêtement | TiCN |
| Nuance | HBT130 |
| Prof. coupe a_p | 0,1 - 1 mm |
| Type d'outils | Carbure |
| Avance f | 0,05 - 0,2 mm/tr |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |