



Clé dynamométrique sans vernier, Couple maximal: 6Nm



Données de commande

N° commande	657320 6
GTIN	4562135128555
Classe d'article	66F

Description

Exécution:

Clés dynamométriques à un bras sans vernier de réglage. Réglables par un appareil de contrôle de clé dynamométrique. Avec poignée en résine synthétique.

Cliquet réversible fixe.**Fonctionnement:**

Si la valeur réglée est atteinte lors de l'utilisation de la clé, elle émet un "signal" (sensitif et sonore) et se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis, etc. au couple prédéfini lors de travaux en série.

Norme:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:**Légende du schéma et de la formule:**

L_1 = longueur de levier sans embout

l_2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

L_3 = longueur de levier avec mesure étalon usine

L_4 = mesure étalon de l'embout

L = longueur totale de l'outil

T_1 = couple à régler

T_2 = couple prescrit

Remarque(s):

Outils de réglage correspondants 657325.

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Couple maximal	6 Nm
Précision de mesure du couple	±3 %
Poids	190 g
Sens de serrage	Serrage à droite
Plage de couples	1 - 6 Nm
Réglage de la valeur de déclenchement	réglable
Longueur de levier avec mesure étalon usine [I ₃]	120 mm
Lecture commutable	Nm
Norme	DIN EN ISO 6789
Type de raccordement	Carré d'entraînement (cliquet)
Feedback	à déclenchement
Longueur totale L	185 mm
Procédé de mesure	Couple
Réglage de la valeur de déclenchement	sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Principe de déclenchement	Déclenchement à course courte mécanique
Étalonnage	O6
Étalonnage	O7
Possibilité de journalisation des données	non
Méetrologie	mécanique
Signalisation de déclenchement	acoustique
Signalisation de déclenchement	haptique
Série	QSP
Fonction Knick	non
Fonction Slipper	non
Index mobile	non
Type de produit	Clé dynamométrique

Services

RéglageClés dynamométriques sans vernier Type SET	020080 SET
Étalonnage DAkkS Clé dynamométrique Couple maximal 1000 Nm	020020 1000
Étalonnage et réglageClé dynamométrique sans vernier Couple maximal 400 Nm	020090 400
Étalonnage DAkkS et réglageClé dynamométrique sans vernier Couple maximal 1000 Nm	020190 1000

Accessoires

Appareil électronique de contrôle de clé dynamométriqueProTest Couple maximal 60 Nm	654460 60
Clé de réglage Type 1	657325 1
Appareil de contrôle du couple pour clés dynamométriques"SmartCheck" Couple maximal 10 Nm	654650 10