

**VCMT 110304, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	261386 HBT020
GTIN	4062406257675
Classe d'article	22D

**Description technique**

Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	VCMT 110304
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Nuance	HBT020
Revêtement	TiCN
Brise-copeaux	PF

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 330 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage