

**VCMT 110304, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	261472 HBT020
GTIN	4062406257712
Classe d'article	22D

Description technique

Nuance	HBT020
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	PM
Code ISO plaquette	VCMT 110304
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Revêtement	TiCN
Application principale	P

Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage