

**Garant****Porte-outils à vis, droite, Carré / plaquette: 10/07mm****Données de commande**

N° commande	260298 10/07
GTIN	4045197797858
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille de queue	10 mm
Taille plaquette	7 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	15 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269021 1
Longueur totale L	150 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	10 mm
Code ISO porte-outils	SDACR/L 1010M07
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Vis de serrage Type 1	269021 1
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX7	674248 TX7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500