## Porte-outils à vis, droite, Carré / plaquette: 10/07mm



## Données de commande

N° commande	260298 10/07
GTIN	4045197797858
Classe d'article	21T

## **Description technique**

Taille de queue	10 mm
Taille plaquette	7 mm
Longueur de tête L₁	15 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269021 1
Longueur totale L	150 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	10 mm
Code ISO porte-outils	SDACR/L 1010M07
Plaquette adaptée	DC 0702
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis



## Accessoires

Vis de serrage Type 1	269021 1
PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500