



Appareil de centrage C OS avec queue de montage Ø16 mm, Lecture comparateur: 0,005mm



Données de commande

N° commande	359600 0,005
GTIN	2050001865939
Classe d'article	38D

Description

Exécution:

Pendant les opérations, le comparateur reste dans la position désirée.

- Avec queue de montage fixe Ø 16 mm, cylindrique.

Utilisation:

- Utilisation à l'horizontale et à la verticale.
- Centrage de perçages, d'arbres, de surfaces planes, d'arêtes de référence et de gorges par rapport à la broche de la machine-outil.
- Contrôle de concentricité de broches d'entraînement.

Précision:

Exactitude de centrage ou de travail 0,005 mm.

Livraison:

C OS – Avec touche à bille Ø 5mm 359660 et touche coudée à bille Ø 5mm pour Ø ext.

Accessoire(s):

Palpeurs, voir 359650 – 359670.

Remarque(s):

Touches de palpation, voir 359000; 359070 et palpeurs 3D, voir 359520; 359500.

Description technique

Pression palpeur	1 N
Plage de mesure comparateur	2,5 mm
Longueur sans queue ni touche	92 mm
Vitesse rotation max. broche	50 - 100 min ⁻¹
Ø corps max	60 mm
Lecture comparateur	0,005 mm
Type de produit	Appareils de centrage

Accessoires

Support magnétique complet Type M	359611 M
Support de cordon complet Type S	359612 S
Touche coudée Ø 2,5 mm	359665
Touche coudée Ø 5 mm	359670
Jeu palpeur / Rallonge	359650
Touche avec bille Ø 1,6 mm	359655
Touche de rechange, droite Ø 5 mm	359660