



## VCMT 160408, Nuance: HBT130



### Données de commande

N° commande	261476 HBT130
GTIN	4062406257743
Classe d'article	22D

### Description

VCMT 160408 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 200 m/min

### Description technique

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nuance	HBT130
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M
Brise-copeaux	MM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 200 m/min

Revêtement	TiCN
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Code ISO plaquette	VCMT 160408
Type de produit	Plaquette pour tournage