

**Garant****Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 8/11 mm****Données de commande**

N° commande	261314 8/11
GTIN	4045197798060
Classe d'article	21T

**Description technique**

Code ISO porte-outils	SVACR/L 0808M11
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Longueur de tête L <sub>1</sub>	26 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	8 mm
Longueur totale L	150 mm
Taille de queue	8 mm
Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269021 1
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX7	674248 TX7
Vis de serrage Type 1	269021 1
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200