



## Mini-crampon haut, Filetage: M12



### Données de commande

N° commande	375006 M12
GTIN	4059245237890
Classe d'article	37K

### Description

**Exécution:**

Construction particulièrement basse et compacte. Effet de placage grâce à la clavette de guidage oblique.

**Utilisation:**

Pour le bridage latéral de pièces particulièrement basses sur une plaque de montage.

**Matière(s):**

Acier pour traitement thermique.

### Description technique

Hauteur H	38 mm
Course de serrage	5 mm
Force serrage	20 kN
Hauteur H <sub>1</sub>	23 mm
Couple de serrage maximal	90 Nm
Largeur B	35 mm

Matériau	Acier pour traitement thermique.
Type de produit	Etau plaqueur