

**Garant****AIMANT DE LEVAGE LM1, Charge max (plan): 1000kg****Données de commande**

N° commande	382020 1000
GTIN	4062406257798
Classe d'article	310

**Description****Exécution:**

- **Œillet de grue, levier de commande et couvercle latéral en acier inoxydable.**
- **Un verrou de sécurité empêche tout desserrage accidentel du levier de commande en cours d'utilisation.**
- **Surface polaire prévue pour le montage facultatif de masses polaires.**
- **La force d'adhérence certifiée garantit une triple sécurité pour l'utilisateur.**
- **Montage latéral de l'œillet de grue également possible pour le levage de charges verticales avec masses polaires en option.**
- **Prévention du rebond du levier de commande grâce au dispositif Soft-Opening-Protection.**

**Avantage(s):**

- **Finition de haute qualité dans le design intemporel GARANT, associée à des exigences bien pensées en matière d'utilisation et de sécurité.**
- **La force d'adhérence certifiée garantit une triple sécurité pour l'utilisateur.**
- **Montage latéral de l'œillet de grue également possible pour le levage de charges verticales avec masses polaires en option.**
- **Dispositif anti-rebond du levier de commande grâce à la protection "Soft-Opening-Protection".**

**Remarque(s):**

Entrefer < 0,1 mm pour le matériau ST! **Activation de l'aimant de levage uniquement sur des surfaces magnétiques!** En raison du concept de sécurité, les géométries des pièces à lever sont adaptées. Certificat d'essai pour la force d'adhérence disponible sur demande.

## Description technique

Dim. B	320 mm
Épaisseur de matériau minimale, plat	40 mm
Dim. E	140 mm
Dim. A	285 mm
Dim. C	140 mm
Épaisseur de matériau minimale, rond	40 mm
Poids	33 kg
Ø max. rond	750 mm
Charge maximale plat	1000 kg
Longueur maximale plat	3000 mm
Charge maximale rond	500 kg
Dim. F	346 mm
Dim. G	34 mm
Dim. D	109 mm
Largeur maximale plat	1500 mm
Type de produit	Aimants de levage