



Foret HPC carbure monobloc Diabolo, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, Ø h7: 8,8 mm



Données de commande

N° commande	122536 8,8
GTIN	4045197541154
Classe d'article	11E

Description

Exécution:

GARANT Diabolo – âme renforcée et amincissement spécial – avec arête transversale de **grande précision de centrage. Arêtes principales convexes** avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure pour des **copeaux courts**.

Revêtement spécial pour le perçage dans des aciers trempés.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:

Longueur des goujures (voir tableau) moins $1,5 \times \text{Ø nominal}$.1

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.

Type **HB**: commander avec **122538**.

Type **HE**: commander avec **122536 + 129100HE**.

Type d'outils: Carbure monobloc

Profondeur de perçage jusqu'à: $6 \times D$

Type: H

Angle de pointe: 140 degré

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Méthode d'usinage: HPC

Norme: DIN 6537

Tolérance Ø nominal: h7

Nombre de dents Z: 2

Tolérance Ø nominal: h7

Longueur des goujures: 61 mm

Longueur totale L_{tot} : 103 mm

Ø queue: 10 mm

Avance f dans l'acier < 60 HRC: 0,09 mm/tr

Description technique

Avance f dans l'acier < 60 HRC	0,09 mm/tr
Tolérance de queue	h6
Longueur des goujures	61 mm
Nombre de dents Z	2
Ø nom.	8,8 mm
Tolérance Ø nominal	h7
Ø queue	10 mm
Longueur totale L _{tot}	103 mm
Norme	DIN 6537
Profondeur de perçage maximale recommandée	47,8 mm
Série	Diabolo
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Profondeur de perçage jusqu'à	6xD
Type	H
Angle de pointe	140 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Rouge

Services

Rectification de queue Type HE	129100 HE
--------------------------------	-----------