

**Garant****Porte-outils à bride, neutre, Carré / plaquette: 32/12mm****Données de commande**

N° commande	255798 32/12
GTIN	4045197799159
Classe d'article	21T

**Description technique**

Plaquette adaptée	RN.. 1207..
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> porte-outils neutre	12,5 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 2
Longueur de col L <sub>1</sub> porte-outils neutre	34 mm
Taille plaquette	12 mm
Longueur totale L porte-outils neutre	170 mm
Sous-plaquette	259031 43
Taille de queue	32 mm
Bride	259035 3
Code ISO porte-outils	CRDNN 3225P12
Sous-plaquette pour bride	259041 1
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	259025 2
Sous-plaquette Type 43	259031 43
Bride complète Type 3	259035 3
Sous-plaquette bride Type 1	259041 1
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX20	674248 TX20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500