

Garant**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 32/19mm****Données de commande**

N° commande	251112 32/19
GTIN	4045197801128
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	170 mm
Sous-plaquette	259031 38
Longueur de tête L ₁	40 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Jeu de ressorts	259044 7
Code ISO porte-outils	PSSNR/L 3232P19
Levier	259015 13
Jeu de goupilles à ressort	259047 5
Vis de levier	259018 13
Plaquette adaptée	SN.. 1906..
Taille de queue	32 mm
Taille plaquette	19 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré

Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

VIS DE LEVIER Type 13	259018 13
Sous-plaquette Type 38	259031 38
Levier Type 13	259015 13
Jeu de ressorts 10 pièces Type 7	259044 7
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 4 mm	674242 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500