

Garant**Tabouret de montage, tabouret d'atelier avec assise en bambou****Données de commande**

N° commande	965656
GTIN	4045197801036
Classe d'article	91V

Description**Exécution:**

Tabouret de montage léger et robuste avec grandes roulettes Ø 100 mm (4 roulettes directrices, dont 2 avec blocage). Avec parois latérales en tôle perforée pour accrocher des accessoires du groupe 95 et des bacs de rangement ouverts du groupe 96.

Avec compartiment de rangement pratique de 352×395 mm (l×P). Les compartiments en mousse rigide conviennent mieux dans la taille 6×10G (2 pièces).

Assise en bambou, 25 mm d'épaisseur. Convient particulièrement pour les travaux de soudure.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Description technique

Matériau assise	Plan en bambou
Hauteur	480 mm
Largeur	450 mm
Largeur d'assise	450 mm
Profondeur	435 mm

Ø roue	100 mm
Profondeur d'assise	500 mm
Poids	10,8 kg
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Avec dossier	non
Profondeur compartiment de rangement	352 mm
Charge admissible	150 kg
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Largeur compartiment de rangement	392 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Type de produit	TABOURET DE MONTAGE