



## Appareil de localisation, Type: GMS120



### Données de commande

N° commande	465570 GMS120
GTIN	3165140560108
Classe d'article	46T

### Description

#### Exécution:

Localisation fiable d'objets très profonds, jusqu'à 120 mm. Trois modes de détection (cloisons sèches, métal, mode pour fils électriques sous tension) pour diverses applications. Détection plus fiable d'objets grâce au signal visuel et sonore. Affichage précis du centre de l'objet. Repérage aisé du centre de l'objet recherché grâce à l'ouverture de marquage. Grand affichage rétroéclairé. Surface Softgrip pour une meilleure préhension.

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Utilisation:

Matériaux détectables: métaux ferreux, métaux non ferreux, ossatures en bois, câbles conducteurs de tension.

#### Livraison:

Pile 081551 6LR61, dragonne, étui de protection.

### Description technique

Plage de mesure	120 mm
-----------------	--------

Profondeur de détection acier	120 mm
Profondeur de détection cuivre	80 mm
Profondeur de détection câbles électriques	50 mm
Profondeur de détection bois	38 mm
Poids	270 g
Longueur	200 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	32 mm
Indice de protection IP	IP 54
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081561 6LR61
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Appareil de localisation