

**Pierre à affûter pour l'acier, corindon spécial moyen / très fin,  
Longueur×Largeur: 100X25mm**



### Données de commande

N° commande	558855 100X25
GTIN	4260496536704
Classe d'article	56Z

### Description

**Exécution:**

Pierres d'affûtage combinées agglomérées à la céramique, degré de dureté O/P. Un côté grossier pour l'ébauche, un côté fin pour la finition.

**Corindon spécial supérieur** grain 180 (moyen) avec **longue durée de vie**. Autre face: corindon supérieur grain 500 (très fin), bonnes performances, **qualité d'état de surface élevée**.

**Utilisation:**

Pour l'ébavurage, le ponçage de finition d'inégalités, l'arrondissement d'arêtes.

**Remarque(s):**

**Pierres à polir spéciales pour égalisation disponibles sur demande.**

### Description technique

Degré de finesse	moyen / très fin
Hauteur	15 mm
Largeur	25 mm
Longueur	100 mm
Type de produit	Pierre à dresser

### Données utilisateur

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		