



Pince ampèremétrique numérique, Type: 770-3



Données de commande

N° commande	473315 770-3
GTIN	4029547013997
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Boîtier en plastique robuste avec grand écran LCD rétroéclairé et zone de préhension en caoutchouc. Le **mécanisme de préhension exclusif** facilite le travail dans des endroits étroits.

Réglage automatique de la plage de mesure et du type de mesure (c.a./c.c.). Avec plage de mesure μA pour la mesure de courants d'ionisations (avec câbles de mesure). Transmission des données via Bluetooth et l'application testo Smart probes (configuration système requise: iOS 8.3 ou Android 4.3 ou plus récent / Bluetooth 4.0). Mesure de puissance.

Utilisation:

Convient pour de nombreux domaines d'application dans l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance et le service (dépannage).

Norme:

EN 61326-1, EN 61140.

Livraison:

Avec 3 piles 081561 réf. LR3 et câbles de mesure.

Description technique

Résistance	0,1 - 60 M Ω
------------	---------------------

Procédé de mesure	TRUE RMS
Fréquence	0,001 Hz - 10 kHz
Portée de l'affichage	6000
Courant continu c.c.	0,1 A - 600 A
Tension continue c.c.	1 mV - 600 V
Courant alternatif c.a.	0,1 A - 600 A
Catégorie de surtension	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Précision de base	0,1 %
Tension alternative c.a.	1 mV - 600 V
Contrôle de continuité	oui
Contrôle de diodes	oui
Mesure de puissance	oui
Capacité	0,001 μ F - 60000 μ F
Température	-20 - 500 °C
Nombre de piles incluses	3
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Alimentation	3× 081561 réf. LR3
Etalonnage	I4
Type de produit	Pinces ampèremétriques

Services

EtalonnagePinces ampèremétriques Type D	027050 D
Étalonnage DAkkSPince ampèremétrique Type D	027060 D

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------