

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, droite, Système / type: QC/20****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 264834 QC/20 |
| GTIN | 4251414902411 |
| Classe d'article | 29D |

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264890; 264894 et 264898.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: QC

Connexion porte-outils / tourelle: 20 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: SCLCR

Plaquette adaptée: CC.. 09T3..

Angle d'attaque: 95 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 24 mm

Déport L_3 : 13 mm

Description technique

| | |
|-----------------|----------|
| Angle d'attaque | 95 degré |
|-----------------|----------|

| | |
|--|---------------|
| Connexion porte-outils / tourelle | 20 mm |
| Système | QC |
| Ø pré-perçage min. D_{\min} | 24 mm |
| Longueur totale L | 20 mm |
| Déport L_3 | 13 mm |
| Vis pour plaquette | 269023 2 |
| Code ISO Tête de coupe interchangeable | SCLCR |
| Série | Master Mute |
| Plaquette adaptée | CC.. 09T3.. |
| Type d'utilisation | droite |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Tête de coupe |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Vis de serrage | 269406 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659906 500 |
| Vis de serrage Type 3 | 269022 3 |
| PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Vis de serrage Type 2 | 269023 2 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |