

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, droite, Système / type: QC/28****Données de commande**

N° commande	264834 QC/28
GTIN	4251414902725
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264890; 264894 et 264898.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: QC

Connexion porte-outils / tourelle: 20 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: STUCR

Plaquette adaptée: TC.. 1102..

Angle d'attaque: 93 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 24 mm

Déport L_3 : 13 mm

Description technique

Déport L_3	13 mm
--------------	-------

Vis pour plaquette	269023 2
Connexion porte-outils / tourelle	20 mm
Angle d'attaque	93 degré
Ø pré-perçage min. D_{min}	24 mm
Longueur totale L	20 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	STUCR
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Série	Master Mute
Système	QC
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Vis de serrage	269407
Vis de serrage Type 2	269023 2
Vis de serrage Type 4	269022 4
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500