

**Système d'assemblage DUAL-LOCK™, Type: SJ3870****Données de commande**

N° commande	083697 SJ3870
GTIN	4054596227019
Classe d'article	08M

**Description****Exécution:**

Les systèmes d'assemblage ouvrables et refermables 3M™ constituent l'alternative aux méthodes d'assemblage traditionnelles, telles que vis, rivets, clous ou pinces.

**DUAL-LOCK** pour une **meilleure résistance à la traction, ouverture aisée et rapide** grâce au mouvement de raclage aisé.

**Description technique**

Longueur	41 m
Référence fabricant	SJ3870
Largeur	25 mm
Epaisseur	6,1 mm
Couleur	Noir
Nombre d'ouvertures/fermetures	1000
Applications	Intérieur et extérieur

Masse adhésive	Acrylate modifié
résiste à des températures jusqu'à	-30 - 80 °C
Température de stockage	20 °C
Type de ruban adhésif	Adhésifs auto-agrippant
Durée de conservation minimum	24 mois
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Type de produit	Ruban adhésif